

## Manuell kantregel OLDA 30 HZ, regel +20 mm



### Funktion:

Manuell, enkelverkande kantregel för tvingande reglering av passivt dörrblad i pardörrar.

### Egenskaper:

OLDA 30 HZ regleras med hävarmssystem och har regeldiameter 10 mm, dorndjup 12 mm samt stolpbredd 25 mm.

Samma dimensioner som automatiska kantreglar OLDA 28 HZ typ 1 och typ 2.

### Användning:

Fälls in i trädörrar, upptill och/eller nedtill, i kanten på passiva dörrblad.

### Montage:

OLDA 30 HZ monteras infällt i dörrblads-kanten, antingen med eller utan urtag för stolpen. Fästs med fyra försänkta 3,5 x 40 mm skruvar.

### Behör:

Slutblecket LP 10 fästs med fyra försänkta 3,5 x 16 mm skruvar.

### Specifikation:

- Manuell, enkelverkande och tvingande regelfunktion
- Regel:
  - diameter: 10 mm
  - projektion: 39 mm
  - justermån: -0 / +7 mm
- Rund elförzinkad stolpe av stål
- Produkt:
  - bredd: 25 mm
  - höjd: 168 + 20 mm
  - djup: 20 mm
  - stolptjocklek: 2 mm
- Dorndjup inklusive stolpe: 12 mm
- Material: stål
- Ytbehandling: elförzinkning

### Relaterade produkter, stolpbredd 25 mm:

- Förlängda kantregelversioner
  - 30 HZ (11-130-0)
    - +8, +15, +20 och +30 mm
  - 28 HZ typ 1 (10-128-1)
    - +8, +15, +20 och +30 mm
  - 28 HZ typ 2 (10-128-2)
    - +8, +15, +20 och +30 mm
- Manuell kantregel 30
  - 30 HZ (11-030-0)
- Automatisk kantregel 28
  - 28 HZ typ 1 (10-028-1)
  - 28 HZ typ 2 (10-028-2)

### Service:


Funktions- & systemtest rekommenderas en till två gånger per år. Testa, smörj och justera rörliga delar vid behov.

Vid krävande miljöer eller hög passagefrekvens bör kantregeln testas oftare.

### Garanti:

Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

### Manuell kantregel OLDA 30 HZ, regel +20 mm



#### Produktdokument:

- [Mått](#)
- [Montering – med urtag för stolpe](#)

#### Produktvyer – 2D:

- [PDF](#)
- [DXF](#)
- [DWG](#)

#### Produktmodeller – 3D:

- [STEP](#)
- [PDF – 3D](#)

#### OLDA produktlänkar:

- [Manuella kantreglar 30 HZ med förlängda regler](#)
- [Automatiska kantreglar 28 HZ med förlängda regler](#)
- [Behör kantreglar](#)
- [OLDA kantregelguide](#)
- [OLDA beslagsskolan](#)